



TEGERA® 925

Textielhandschoen, katoen, PVC (Vinyl)-noppen ftalaatvrij, 15 gg, stippen, Cat. II, ftalaatvrij, elastisch 360°, voor assemblagewerk

EIGENSCHAPPEN

Extreem goede vingertopgevoeligheid, extra flexibel, goede grip, uitstekende pasvorm, comfortabel

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Werkhandschoenen – Algemene werkzaamheden

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VOERINGMATERIAAL Katoen, PVC (Vinyl)-noppen ftalaatvrij, 15 gg

MOTORIEK 5

GRIPPATROON Stippen

STIJL MANCHET Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

VASTMAKEN Elastisch 360°

LENGTEBEREIK 220-270mm

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 12/120

DISPLAY Bulkverpakking SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Katoen 70%, polyvinylchloride 20%, polyester 5%, elastaan 5%

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
6	925-6	7340118310794
7	925-7	7340118310817
8	925-8	7340118310831
9	925-9	7340118310855
10	925-10	7340118310756
11	925-11	7340118310770

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

TEGERA® 925

KENMERKEN

Ademende rugkant, versterkte handpalm, zacht

VOORKOMT RISICO OP

Blaren, schaafwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, schone omgevingen, warme omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, verven, installatiewerkzaamheden, elektrische installatie, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven, elektronicawerkzaamheden, werk in de verfspuiterij, werk in de papierindustrie, ontsmetting, reiniging, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, logistics, service

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
012XX



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-01-07

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 925

EU-TYPEONDERZOEK

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen -
algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen
mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	0	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	2	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	X	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
012XX



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-01-07

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com