


TECHNISCHES DATENBLATT

1815 - Admi®Verde



PVC-Spiral-Saug- und Druckschlauch zum Durchleiten von Wasser, Gülle, Düngemittel, leichten Säuren und Laugen im Bereich Industrie, Gartenbau, Bau- und Landwirtschaft sowie zur Grundwasserabsenkung.

ke1 -Artikel: Saugschlauchgarnitur mit Saugkorb und System GEKA®

ke2-Artikel: Saugschlauchgarnitur mit Saugkorb und IG (+ Adapter AG)

kes-Artikel: Komplett eingebunden mit Storz

kep-Artikel: Komplett eingebunden mit Perrot

Körper: PVC, transparent, grün

Druckträger: weiße Hart-PVC-Spirale

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1815-013-50	13	50	7/21 / UD 0,7	55	0,190	MT	4006918300139
1815-019-50	19	50	7/21 / UD 0,7	85	0,240	MT	4006918300191
1815-025-50	25	50	7/21 / UD 0,7	105	0,290	MT	4006918300252
1815-032-50	32	50	6/18 / UD 0,7	130	0,380	MT	4006918300320
1815-038-50	38	50	6/18 / UD 0,7	155	0,490	MT	4006918300399
1815-040-50	40	50	6/18 / UD 0,7	165	0,510	MT	4006918300412
1815-045-50	45	50	6/18 / UD 0,7	195	0,540	MT	4006918300450
1815-050-50	50	50	5/15 / UD 0,7	205	0,690	MT	4006918300559
1815-075-50	75	50	4/12 / UD 0,6	320	1,260	MT	4006918300757
1815-100-25	100	25	3/ 9 / UD 0,6	430	2,100	MT	4006918301006
1815-150-20	150	20	2/ 6 / UD 0,6	715	4,300	MT	4006918301501
1815-200-10	150	10	2/ 6 / UD 0,6	900	5,500	MT	4006918301204
1815-025-04ke1	25	4	7/21 / UD 0,7	105	1,764	ST	4006918300269
1815-025-07ke1	25	7	7/21 / UD 0,7	105	2,634	ST	4006918300276
1815-025-04ke2	25	4	7/21 / UD 0,7	105	1,764	ST	4006918300283

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1815-025-07ke2	25	7	7/21 / UD 0,7	105	2,634	ST	4006918300290
1815-050-25kep	50	25	BD 5 / UD 0,7	205	19,250	ST	4006918300603
1815-050-50kep	50	50	BD 5 / UD 0,7	205	36,300	ST	4006918300627
1815-075-25kep	75	25	BD 4 / UD 0,6	320	36,100	ST	4006918300801
1815-075-50kep	75	50	BD 4 / UD 0,6	320	67,600	ST	4006918300825
1815-100-05kep	100	25	BD 3 / UD 0,6	430	0,000	ST	4006918301020
1815-100-25kep	100	25	BD 3 / UD 0,6	430	59,500	ST	4006918301037
1815-050-05kes	50	05	BD 5 / UD 0,7	205	5,500	ST	4006918300573
1815-050-10kes	50	10	BD 5 / UD 0,7	205	8,900	ST	4006918300580
1815-050-15kes	50	15	BD 5 / UD 0,7	205	12,400	ST	4006918300597
1815-050-25kes	50	25	BD 5 / UD 0,7	205	19,300	ST	4006918300610
1815-050-50kes	50	50	BD 5 / UD 0,7	205	35,300	ST	4006918300634
1815-075-05kes	75	05	BD 4 / UD 0,6	320	8,000	ST	4006918300771
1815-075-10kes	75	10	BD 4 / UD 0,6	320	14,000	ST	4006918300788
1815-075-15kes	75	15	BD 4 / UD 0,6	320	20,000	ST	4006918300795
1815-075-25kes	75	25	BD 4 / UD 0,6	320	32,800	ST	4006918300818
1815-075-50kes	75	50	BD 4 / UD 0,6	320	64,300	ST	4006918300832
1815-100-25kes	100	25	BD 3 / UD 0,6	430	55,700	ST	4006918301044

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG