

Artikelnummer: 160873

Kurzbeschreibung: HSM-® papierversnipperaar SECURIO C16, 4 x 25 mm



Langbeschrijving: HSM-® papierversnipperaar SECURIO C16, 4 x 25 mm: Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

- Kwaliteit "Made in Germany":
- Hoogwaardige materialen en de beproefde kwaliteit "Made in Germany" garanderen zekerheid en duurzaamheid
- Stalen snijwalsen met levenslange garantie:
- Geharde stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.
- Anti-papierophoping functie:
- De automatische terugloop heft papierophoping op en staat garant voor een probleemloze werking
- Nulstroomverbruik in stand-by
- Blauwe Engel gecertificeerd:
- De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blauwe Engel.
- Geruisarme werking:
- Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek
- Specificaties:
- beschermingsbehoefte : priva'© / thuis- / klein kantoor
- beschermingsfactor (DIN 66399): matig
- snijbreedte: 4 mm
- vernietigingswijze: snippers
- veiligheidsniveau (DIN 66399): P-4, E-3, T-4, F-1
- snijcapaciteit (vellen 80g/m²): 6 - 7
- snijgoed: papier, kredietkaarten en paperclips
- invoerbreedte: 225 mm
- opvangvolume/-capaciteit: 25 l
- bak-/opvangvolume in vellen: 230
- Snijnsnelheid: 44 mm/sec.
- geluidsniveau (leegloop): 55 dB(A)
- opgenomen vermogen/motor: 250 W
- spanning: 215-240 V
- frequentie: 50 - 60 Hz
- kleur: wit
- gewicht: 4,5 kg
- afmetingen: b 366 x d 258 x H 455 mm

