



## Leírás:

R 1"-os hatlapú anya törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HD-PE), natúr színben

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- $\varnothing d1 = R 1''$
- $h1 = 9 \text{ mm}$
- Kulcsnyílás:  $kny = 46 \text{ mm}$

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>527500</b>
GTIN	<b>4007228527506</b>
Vámtarifa	<b>39174000</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>10</b>

szín	<b>természetes</b>
Súly (kg)	<b>0,01</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>10</b>
M x S x M (mm)	<b>250 x 250 x 170</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>0,1</b>
----------------------	------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>1</b>
Rétegek száma	<b>1</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,32</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>1</b>
Súly (kg)	<b>22,0</b>