

Scheda prodotto 675700

Contenitore a bocca di lupo in PP, misura 5

Trasparente

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 5 in 6 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente, nero)
- Capacità/Capacità massima consentita: 19,27 litri / 9,00 litri
- Portata 30 kg/Carico impilabile: 242 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 1 supporto per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori longitudinali cod. art. 675005
- su richiesta disponibile misura 5 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale $10^3 - 10^6$ ohm
- P=profondità= 489 mm, L=larghezza=312 mm, A=altezza=184 mm



EAN	4007228675702
Altezza	184
Ordine minimo	7
Peso lordo unità di imballaggio kg	5,46
Produttore	hünersdorff
Strati	5
Unitp ordine	Pezzo
Cartoni per strato	2
Larghezza cartone	470
Larghezza pallet	0,8
Peso unità di imballaggio	0,000
Unità di imballaggio	7
Buste in cartone	0
Pezzi/strato	14
Profondità	489
Totale cartoni	10
Volume m3	0
Larghezza	312
Altezza cartone	310
Altezza pallet	1,7
Volumen L	19.27
Colore	Trasparente
lordo kg	0,92
Pezzi/pallet o cassa	70
Lunghezza cartone	1195
Lunghezza pallet	1,2
Peso lordo pallet kg	74,6