

**Artikelnummer:** 28794

**Kurzbeschreibung:** Grundregal R 3000, 10 Böden, B 1055 mm x T 300 mm, Böden lackiert

**Langbeschreibung:** Wirtschaftlich lagern mit einem individuellen Konzept Fachbodenregalkonstruktion für ebenerdige Bauweise. Das R 3000 eignet sich besonders für Waren- und Industrielager und ist selbstverständlich abgestimmt auf die verschiedenen Kästen des umfangreichen Schäfer-Angebots. Die verzinkten Rahmen und die im Raster von 53 mm verstellbaren lackierten Böden stehen in verschiedenen Belastbarkeiten zur Verfügung. Mit Kreuzverbänden sind Feldbelastungen bis 1500 kg möglich. Das grosse Zubehörprogramm ermöglicht zudem eine individuelle Ausstattung der Regale.

Rahmen: verzinkt

Böden: lackiert

Grundfeld: B 1055 verschiedene Tiefen/Höhen

max. Tragkraft, bei gleichmässig verteilter Last (kg/Boden):

Tragkraft: B 1055 x T 300/400/500/600 mm = 100 kg

Tragkraft: B 1055 x T 800 mm = 200 kg

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052939596563

