



Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

EXIDE Dual/Start AGM Batterie - EP600

Nennspannung Normal voltage	12 V	
Nennkapazität Capacity	70 AH (c20)	
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	760 A (EN)	
Gewicht Weight	21 kg	
Elektrolyt Electrolyte	Verdünnte Schwefelsäure- festgelegt in Glasvlies diluted sulphuric acid- fixed in glass mat	
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)	
Bodenleiste Hold down	B13	
Abmessungen Measurements	LxBxH: 278x178x190 mm	
Layout	Schaltung 0	
Ausführung 1 Design	Schwarzer Kasten aus PP, schwarzer Deckel, Ventil-Stopfen black PP box, black cover, vent plug	
Ausführung 2 Technology	le- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio	
Separator	Glasvlies-Separator, Elektrolyt in Vlies festgelegt Glass fiber separator, electrolyte fixed in glass fiber	
Polausführung Terminal Type	1 (Ø 19,5/17,9 mm)	
Entgasung Degassing	Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination Maintenance-free	
Einsatzgebiet Application	PKW-LKW-Landmaschinen- Boote-Rollstühle- Car Audio Vehicles, boats, wheelchairs, car audio	
Auslieferungszustand Delivery status	GUG	

