

Artikeldatenblatt



Stahlrohrkarre B1125V

Ausführung:

Handlich, mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.



Technische Details

Tragkraft	200 kg
Höhe	1150 mm
Schaufellänge	250 mm
Schaufelbreite	320 mm
Gesamtbreite	570 mm
Bereifung	Vollg. 250 x 60 mm
Eigengewicht	13,5 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976411255
Artikelnummer	B1125V