

RAU

groepsworkbank

Serie 4000

hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2700 x 2340 mm, tafelblad van beuken, met laklijfolie, zeshoekig, lengte rand 1350 mm, draagvermogen 750 kg, uitvoering frame 6 paar voeten, onderbouw 6 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.

5 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 148779



RAU Werkbank Serie 4000

groepsworkbank





- hoogte x breedte x diepte 790 - 1140 x 2700 x 2340 mm
- tafelblad van beuken, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- zeshoekig, lengte rand 1350 mm
- draagvermogen 750 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 6 paar voeten
- onderbouw 6 laden
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst met schrijfvlak
- afsluitbaar met centrale vergrendeling

- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details



meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	op wielen gelagerd met intrekfunctie
vorm	zeshoekig	afsluitbaar	ja
uitvoering frame	6 paar voeten	greep	greeplijst met schrijfvlak
hoogte	790-1140 mm	materiaal plaat	beuken
breedte	2700 mm	oppervlak plaat	met laklijfolie
diepte	2340 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	40 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
lengte rand	1350 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	750 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	ja	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
hoogteverstelling door	C-profielstaal met gatenraster	sluitsysteem	centrale vergrendeling
elektrisch geleidend	nee	verrijdbaar	nee
werkbank uitrusting	6 laden	levering	gedemonteerd
laden aantal	6 stuks	garantie	5 jaar
fronthoogte 150 mm	6 stuks	gewicht	75,22 kg

Gerelateerde Producten

148770		lade-indelingsset voor werkbank, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 120 - 150 mm
148773		lade-indelingsset, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, hoogte 90 mm
148774		antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm
148775		energietoevoerelement zeshoekig voor groeps werkbank, hoogte x randlengte 145 x 540 mm, in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig