

Krause

Leichte Universal-Stufenleiter

Dopplo

Aufstieg beidseitig, 2 x 4
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 0,4 m, Holmlänge 0,9 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 203452



Krause Leichte Universal-Stufenleiter Dopplo

Aufstieg beidseitig

Leichte Universal-Stufenleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,4 m
- Holmlänge 0,9 m
- Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
- Tiefe geklappt 160 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 3,5 kg









- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 8 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Leichte Universal-Stufenleiter	Sprossen-/Holmverbindung	6-fach vernietet
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	0,9 m	Spreizsicherung	ja
Höhe Podest	0,4 m	Leiter Ausführung	zweitellig
Standhöhe	0,4 m	Ablageschale	nein
Arbeitshöhe	2,4 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	2 x 4	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Zertifizierung	TÜV geprüft
klappbar	ja	Garantie	8 Jahre
Tiefe geklappt	160 mm	Gewicht	3,5 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE