

C+P

Universalschrank

ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 205365

ERGO



C+P Universalschrank ERGO

Universalschrank


- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 600 mm
- Traglast je Ebene 70 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Kombigriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie





Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Schranktyp	Universalschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1950 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	930 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Tiefe	600 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	110 °
Traglast Fachboden	70 kg	Griff	Kombigriff
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	fahrbar	nein
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Zertifizierung	GS
abschließbar	ja	Garantie	5 Jahre
Schließsystem	Zylinderschloss	Gewicht	75,2 kg

Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
647533	•	Stahlboden für Universalschrank, Breite x Tiefe 930 x 600 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221133		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 30 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 230 mm, Papierqualität Zellstoff, In altrosa
221318		Wischtuch, 500 Tücher, Länge x Breite 400 x 380 mm, Papierqualität Vliesstoff, Aus Baumwolle/Polyester in grau

221350		Karton-Regalkasten, Inhalt 5 l, Höhe x Breite x Tiefe 112 x 151 x 351 mm, Aus Karton, 1-wellig, in braun mit Außendecke aus Kraftpapier
222682		Handwaschpaste, Kanister mit 4,5 l Inhalt, silikonfrei
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung