

Rocholz Schneidständer 2000

Schnittbreite 1250 mm, Für einen Rollendurchmesser von 450 mm, Höhe x Tiefe 500 x 563 mm, Unterbau 3 Rollen

Artikelnummer: 208357



Rocholz Schneidsystem 2000

Schneidständer

Rocholz Schneidständer 2000

- Schnittbreite 1250 mm
- Für einen Rollendurchmesser von 450 mm
- Schneidvorrichtung: 2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klingensmesser, schneidet in beide Richtungen
- Höhe x Tiefe 500 x 563 mm
- Traglast 200 kg
- Unterbau 3 Rollen
- Zum Aufstellen auf dem Boden
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7011/RAL9005/RAL2002
- mit GS-Zeichen





Technische Details

Verpackungstyp Schneidständer





Aufstellung/Montage Boden

Verpackungsart	manuell	fahrbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Papier, Pappe, Weichfolie	Unterbau	3 Rollen
Schnittbreite	1250 mm	Material	Stahl
Rollendurchmesser	450 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast	200 kg	Farbe	RAL7011/RAL9005/RAL2002
Schneidvorrichtung	2 Messerkassetten, je 1 Rund- und Klinsenmesser, schneidet in beide Richtungen	Zertifizierung	GS
Höhe	500 mm	Gewicht	22 kg
Tiefe	563 mm		

Zubehör

208369		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Papier und Pappe
208370		Messer für Schneidvorrichtung, Geeignet für für Folien

Dazu passt auch ...

194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
217101		Einweg-Cutter, Schnitttiefe 11,6 mm, mit Befestigungsöse
221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
526491		Cutter, Abbrechklinge mit automatischem Klinsenrückzug, mit Rasterautomatik und Abbrechhilfe
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
552562		Wellpappe, Lieferung als Rolle, Qualität 2-lagig, Rollen Länge x Breite 70 m x 1200 mm, Wellpappe, Grammaturn ca 80 g/m ²