

## Kragarm für Kragarmregal

Tiefe 850 mm, Traglast je Arm 300 kg,  
Kragarm sandgestrahlt mit  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau



Artikelnummer: 720702



## System-Kragarmregal

### Bauteil - Kragarm





Kragarm für Kragarmregal

- Stecksystem
- Tiefe 850 mm
- Traglast je Arm 300 kg
- Konstruktion aus Stahl
- Kragarm sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Traglast pro Arm	300 kg
Regaltyp	Kragarmregal	Material	Stahl
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Kragarm	sandgestrahlt // pulverbeschichtet
Regalfeld	Bauteil	Farbe Kragarme	enzianblau // RAL5010
Bauteil	Kragarm	Gewicht	5,34 kg
Tiefe	850 mm		

## Dazu passt auch ...

203501		Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium
404924		Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung
505144		Bodenmarkiergerät für Markierband
524978		Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm