

NV Halogenglühlampe 50,67x45mm, GU5,3 24V 50W 38° mit Frontglas

Artikel-Nr. 42092

Lampenleistung: 50 W
Lampenspannung: 24 - 24 V
Sockel: GU5,3
Ausstrahlungswinkel: 38 °
Infrarottechnik: Nein
Frontscheibe: Ja
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 45 mm
Axiale Wendel: Nein
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik: Ja
UV-Schutz: Ja
Farbe: ohne
Cool Beam: Ja
Xenon: Nein
Neodym-Lampe: Nein



NV Halogenglühlampe 50,67x45mm Niedervolt Halogenglühlampe MR16,
GU5,3, Abstrahlwinkel 38°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas,
Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:02

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.