

Artikelnummer: 129980

Kurzbeschreibung: Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Luftreifen, Tragkraft 2000 kg, 3000 x 1500 mm

Langbeschreibung: Schwerlastanhänger, 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Luftreifen, Tragkraft 2000 kg, 3000 x 1500 mm: Grundrahmen aus T-Profil (80/80/8 mm), impulsgeschwei sst. Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden, etc. Stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester, 25 mm starker OSB-Platte. Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung.

Anhängerkupplung mit Bolzen (a'Æœ 30 mm).

Lackierung in Reinorange (RAL 2004). 2-Achs-

Drehschemel-Lenkung: Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz, kleiner Wendekreis, Lenkeinschlag 40-Grad - dadurch kippsicher, umsteckbare Deichsel. Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1

gem. Richtlinie 2006/42/EG

Bedienungsanleitung

CE-Konformitätserklärung

Wartungsplan

Ersatzstückliste

Max.

Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Ladefläche: B 3000 x T 1500 mm

Ladehöhe: 540 mm Bereifung: 410 x 110 mm

Eigengewicht: 392 kg

Tragkraft: 2000 kg

EAN/GTIN: 4250448504554

