

Artikelnummer: 156926

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8162, B 2500 x T 900 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8162, 8 Schubladen, mit Querstrebe, Tiefe 700 oder 900 mm: Die Werkbank Serie 8162 bietet acht Schubladen und eine Querstrebe. Die Werkbank Serie 8162 ist wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm erhältlich. Die Werkbank Serie 8162 steht wahlweise in einer Breite von 2500 mm oder 3000 mm und einer Tiefe von 700 mm oder 900 mm zur Verfügung. Dabei ist die 40 mm Arbeitsplatte, deren Oberfläche bereits geschliffen und geölt ist, durch eine Querstrebe unterteilt. Jede Seite der Arbeitsplatte bietet vier Schubladen, von denen je zwei 120 mm hoch und 150 mm hoch sind. Jede der insgesamt acht Schubladen bietet eine Tragkraft von 100 kg und kann um 90 Prozent ausgezogen werden. Als weitere Ablagefläche dient der 4-seitige Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Die Werkbank Serie 8162 trägt eine Flächenlast von 1250 kg und wird komplett montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 8 Schubladen: 4 x 120 mm, 4 x 150 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent Mit Querstrebe ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 2500 oder 3000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376995759