

DIGITUS®

Câble de brassage Cat. 6, S/FTP (PIMF), sachet en plastique

Nouveau câble patch avec un connecteur mâle révisé ! Le manchon de protection anti-pli avec levier à cran empêche l'enchevêtrement de câble et protège en même temps le levier à cran contre le décrochage !


- **fiche mâle RJ45** : 2x RJ45, cat. 6
- **câble**: 4 x 2 AWG 27/7, Cat.6, paires torsadées, 100 Ohm, sans halogène
- **blindage du câble**: paires S/FTP en film métallique et tout l'entrelac blindé
- **gaine**: LSOH
- **impression sur le câble**: longueur du câble indiquée sur le manchon
- **affectation** : 1:1
- **robustesse**: connecteur moulé avec protection contre le pliage et la décharge de traction
- **prend en charge**: 1 Gigabit Ethernet et PoE
- testé selon la norme ISO / IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-5-1
- **couleur câble**: bleu, gris (RAL 7044), vert, rouge, orange, noir, magenta, jaune, violet, blanc / **couleur fiche**: rouge
- dans un sachet en plastique

Exemples d'utilisation :

- excellent pour une utilisation dans les routeurs, commutateurs, serveurs et autres composants actifs ou passifs



Câble de brassage Cat. 6, S/FTP, blanc



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, bleu



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, gris



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, jaune



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, magenta



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, noir



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, orange



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, vert



Câble de brassage Cat.6, S/FTP, violet

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble de brassage	Cat.6	S/FTP	blanc	blanc	0,25 m		DK-1644-0025/WH	11007756
		S/FTP	blanc	blanc	0,5 m		DK-1644-005/WH	11007757
	Cat.6	S/FTP	blanc	blanc	1,0 m		DK-1644-010/WH	11007759
		S/FTP	blanc	blanc	2,0 m		DK-1644-020/WH	11007760
	Cat.6	S/FTP	blanc	blanc	3,0 m		DK-1644-030/WH	11007762
		S/FTP	blanc	blanc	5,0 m		DK-1644-050/WH	11007764
	Cat.6	S/FTP	blanc	blanc	10,0 m		DK-1644-100/WH	11004526
		S/FTP	bleu	bleu	0,25 m		DK-1644-0025/B	11004371
	Cat.6	S/FTP	bleu	bleu	0,5 m		DK-1644-005/B	11004386
		S/FTP	bleu	bleu	1,0 m		DK-1644-010/B	11004396
	Cat.6	S/FTP	bleu	bleu	2,0 m		DK-1644-020/B	11004138
		S/FTP	bleu	bleu	3,0 m		DK-1644-030/B	11004422
	Cat.6	S/FTP	bleu	bleu	5,0 m		DK-1644-050/B	11004432
		S/FTP	bleu	bleu	7,0 m		DK-1644-070/B	11004447
	Cat.6	S/FTP	bleu	bleu	10,0 m		DK-1644-100/B	11004453
		S/FTP	gris	gris	0,25 m		DK-1644-0025	11004370
	Cat.6	S/FTP	gris	gris	0,5 m		DK-1644-005	11004385
		S/FTP	gris	gris	1,0 m		DK-1644-010	11004395

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
	Cat.6	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	1,5 m 2,0 m		DK-1644-015 DK-1644-020	11004656 11004405
	Cat.6	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	3,0 m 5,0 m		DK-1644-030 DK-1644-050	11004421 11004431
	Cat.6	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	7,0 m 10,0 m		DK-1644-070 DK-1644-100	11004443 11004143
	Cat.6	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	15,0 m 20,0 m		DK-1644-150 DK-1644-200	11004139 11004145
	Cat.6	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	25,0 m 30,0 m		DK-1644-250 DK-1644-300	11004469 11004409
	Cat.6	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	0,25 m 0,5 m		DK-1644-0025/Y DK-1644-005/Y	11004384 11004394
	Cat.6	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	1,0 m 2,0 m		DK-1644-010/Y DK-1644-020/Y	11004404 11004420
	Cat.6	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	3,0 m 5,0 m		DK-1644-030/Y DK-1644-050/Y	11004430 11004378
	Cat.6	S/FTP S/FTP	jaune magenta	jaune magenta	10,0 m 2,0 m		DK-1644-100/Y DK-1644-020/MG	11004457 11004408
	Cat.6	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	0,25 m 0,5 m		DK-1644-0025/BL DK-1644-005/BL	11004372 11004146
	Cat.6	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	1,0 m 2,0 m		DK-1644-010/BL DK-1644-020/BL	11004397 11004406
	Cat.6	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	3,0 m 5,0 m		DK-1644-030/BL DK-1644-050/BL	11004377 11004137
	Cat.6	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	7,0 m 10,0 m		DK-1644-070/BL DK-1644-100/BL	11004448 11004454
	Cat.6	S/FTP S/FTP	orange orange	orange orange	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/OR DK-1644-010/OR	11004390 11004401
	Cat.6	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/R DK-1644-010/R	11004391 11004214
	Cat.6	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	2,0 m 3,0 m		DK-1644-020/R DK-1644-030/R	11004417 11004427
	Cat.6	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	5,0 m 10,0 m		DK-1644-050/R DK-1644-100/R	11004437 11004455
	Cat.6	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	0,5 m 1,0 m		DK-1644-005/G DK-1644-010/G	11004388 11004140
	Cat.6	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	2,0 m 5,0 m		DK-1644-020/G DK-1644-050/G	11004148 11004434
	Cat.6	S/FTP S/FTP	vert violet	vert violet	10,0 m 2,0 m		DK-1644-100/G DK-1644-020/VI	11004158 11004418