

DIGITUS®

19" Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 27-fach, mit Farbanzeige

IT BASIC PDU, Vertikal

- die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank
- hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik und Labore
- die einzelnen C13 und C19 - Ausgänge sind mit einem Ausziehschutz ausgestattet
- sie ist für den vertikalen Einbau konzipiert, dies spart Höheneinheiten und bietet mehr Platz für weitere Geräte
- die Steckdosenleiste mit 27 Ausgängen verfügt über exzellente physikalische Eigenschaften
- ausgelegt für eine Leistung von bis zu 4.000 W (250VAC / 16A)

Technische Details

- Ausziehschutz an jedem Ausgang (für C13 und C19 Standardkabel)
- Farbanzeige für jede Phase
- vertikale Installation
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Netzzuleitung: IEC60309 3ph/N/PE 6h, 230V / 16 A Stecker
- Zuleitung: 3 m
- max. Belastung: 4000 W / 250 V AC / 16 A (50/60Hz)
- Steckdosen: 24 x C13-Steckdose, 3 x C19-Steckdose
- Ausgangsstrom: C13 (10A), C19 (16A)
- Maße: (B)45 x (T)60 x (L)1.288,5 mm
- Ausgänge: IEC 60320 16A 3ph/N/PE 6h
- Phase: 3ph
- Spannung: 230 V / 400 V
- **Lieferumfang:** Steckdosenleiste, Sicherheitshinweise



19" Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 27-fach, mit Farbanzeige



Detailansicht



Detailansicht

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Kaltgeräte-Steckdosenleiste	Kabel: 3,0 m	0 HE	27-fach	ohne Schalter	silber / schwarz	DN-95452	11008228