

fetra

Chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 600 x 450 mm, hauteur de charge 185 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein

Numéro d'article: 146185



fetra
Transportgeräte



fetra Plateau roulant à timon

Force 200 kg

Chariot à timon




- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 450 mm
- hauteur de charge 185 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	barre directrice	oui
type de rouleur	Chariot à timon	nombre/type de roulettes	1 roulette pivotante et 2

		fixes
charge	200 kg	pneumatique TPE
norme européenne	non	roulement roulement rainuré à billes
hauteur de charge	185 mm	équipement roue roulette pivotante avec frein
longueur de plateau	600 mm	surface finition peinture époxy
largeur de plateau	450 mm	livraison démonté
matériau de plateforme	bois	garantie 10 années
nombre de plateaux	1 pièce	couleur bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	Poids 10 kg

Accessoires

158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal