

Rollcart chariot à ridelles

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, plateforme imperméable, rehausse 1 ridelle (paroi pleine), structure coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage élastique



Numéro d'article: 158033

Rollcart Chariot à ridelles robuste

Force 1200 kg

chariot à ridelles

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 800 mm
- hauteur de charge 285 mm
- hauteur x longueur x largeur 990 x 2120 x 800 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateforme imperméable
- rehausse 1 ridelle (paroi pleine)
- structure coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	matériau de finition	soudé

type de chariot à dossier	chariot à ridelles	poignée	1 pièce
charge	1200 kg	rabattable	non
hauteur de charge	285 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	2000 mm	pneumatique	élastique
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	roulement	roulement à billes
surface de plateforme	antidérapant	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
exécution de plateforme	imperméable	hauteur	990 mm
rehausses	1 ridelle (paroi pleine)	longueur	2120 mm
emboîtable	non	largeur	800 mm
matériau	acier	Poids	65 kg
surface de châssis	finition peinture époxy		

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158408	.	4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal