

BS-ROLLEN roulette fixe

force 120 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 115 x 85 mm

Numéro d'article: 159282



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette fixe

- force 120 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm

Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
kit	non	frein	sans
modèle	roulette fixe	pare-fils	non
charge	120 kg	hauteur totale	155 mm
pneumatique	TPE	propriété surface de roulement	ménage le sol

Ø de roue	125 mm	longueur de plaque	115 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	85 mm
roulement	roulement à rouleaux	distance trou de vis	80x55/60 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
conducteur d'électricité	non	Poids	0,77 kg