

## ZARGES

### escalier mobile roulant

estrade hauteur 0,8 m, estrade largeur x profondeur 800 x 400 mm, 4 marches striées (estrade incl.), inclinaison 45°, en aluminium, soubassement avec 2 roulettes



Numéro d'article: 219780



## ZARGES Escalier mobile

### Inclinaison 45°



escalier mobile roulant

- estrade hauteur 0,8 m, estrade largeur x profondeur 800 x 400 mm
- accès à un côté
- 4 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 800 mm
- hauteur 0,8 m
- inclinaison 45°
- portée 1,27 m
- en aluminium
- main courante en accessoires (non compris dans le volume de livraison)
- soubassement avec 2 roulettes
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- poids 38,6 kg

## Détails techniques

technique de montée	escalier mobile	portée	1,27 m
matériau	aluminium	hauteur	0,8 m
utilisation	à un côté	force	300 kg
hauteur d'estrade	0,8 m	force des marches	150 kg
largeur d'estrade	800 mm	rabattable	non
profondeur d'estrade	400 mm	roulant	oui
nombre de marches	4	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	marches striées	main courante	en accessoires (non compris)
largeur de marche	800 mm	soubassement	2 roulettes
	45 °	Poids	38,6 kg

## Accessoires

219789		Main courante pour escalier mobile, inclinaison 45°, Pour 4 marches
219790		Rambarde pour escalier mobile