

Kappes

chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 2015 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur, 1 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 222905



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

l'aide pratique dans le domaine des outils





chariot à outils

- hauteur x largeur x profondeur 2015 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur, 2 parois à plaques perforées p. intérieur
- porte battante perforée
- 1 niveaux avec tablette en acier
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- corps avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant en RAL7035 gris clair

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| appareil de manutention | chariot de manutention | type de porte | porte battante perforée |
| type de chariot | chariot à outils | nombre de tablettes/niveaux | 1 pièce |
| hauteur | 2015 mm | type tablette/niveau | tablette en acier |
| largeur | 700 mm | verrouillable | oui |
| profondeur | 700 mm | système de fermeture | serrure à cylindre |
| matériau | acier | roulant | non |
| équipement armoire | tablette, plaques perforées, porte | couleur du corps | gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010 |
| outils incl. | non | surface de corps | avec revêtement en plastique |
| nombre de plaques perforées exté | 3 pièce | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| nombre de plaques perforées inté | 2 pièce | Poids | 82,12 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc |
| 221121 |  | papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, lisse, en vieux rose |
| 222681 |  | gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron |
| 531287 |  | cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante |