

benne basculante PE

hauteur x longueur x largeur 625 x 1420 x 920 mm, capacité 0,3 m³, force 150 kg, en rouge, soubassement passages de fourche

Numéro d'article: 236045



benne basculante PE

- hauteur x longueur x largeur 625 x 1420 x 920 mm
- hauteur d'arête de renversement 370 mm
- capacité 0,3 m³
- force 150 kg
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- mécanisme à ciseaux contre un basculement brusque
- parois plein
- en polyéthylène, étanche aux liquides
- en rouge
- soubassement passages de fourche
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 150 mm
- écartement fourreaux de fourche 226 mm
- poids 67,5 kg

Détails techniques

type de récipient benne basculante

structure de cloison plein

capacité	0,3 m³	fonction de basculement	manuel
hauteur	625 mm	exécution basculement	mécanisme à ciseaux contre un basculement brusque
longueur	1420 mm	soubassement	passages de fourche
largeur	920 mm	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
charge	150 kg	largeur des fourreaux de fourche	150 mm
Hauteur de l'arête de renverseme	370 mm	écartement fourreaux de fourche	226 mm
matériau	polyéthylène	couleur	rouge
propriété matériau	étanche aux liquides	Poids	67,5 kg