

Enveloppe chauffante

Convient pour fût 30 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4, puissance 90 W, équipé de avec thermostat auto-limitant



Numéro d'article: 271704

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût 30 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre
- Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T4
- hauteur x largeur x profondeur 400 x 1020 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 90 W
- température jusqu'à 40 °C
- équipé de avec thermostat auto-limitant
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	profondeur	100 mm
pour capacité	30 l	longueur de câble	5 m

pour fût	fût 30 litres	puissance	90 W
Type chauffage	protection anti-déflagration	température jusqu'à	40 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	fibre de verre	équipement accessoires	Thermostat, auto-limitant
couleur	orange	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	400 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE
largeur	1020 mm	Poids	2,5 kg