


META

tablette pour rayonnage

largeur x profondeur 1000 x 500 mm,
pour une charge max. par tabl. de
100 kg, niveaux galvanisé avec
 finition peinture époxy antichocs et
 antirayures

lot 6 pièce

Numéro d'article: 363321



META



META Tablette

tablette pour rayonnage

- Convient pour le rayonnage personnalisé ou la structure sur mesure
- système à visser
- largeur x profondeur 1000 x 500 mm
- pour une charge max. par tabl. de 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 500 mm
- pli sur tous les côtés pour une stabilité accrue et pour protéger contre les blessures
- structure en acier
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures
- à visser avec vis à tête bombée et écrous à collerette
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| type de meuble | rayonnage | charge maxi par tablette | 100 kg |
| type de rayonnage | rayonnage | largeur de compartiment | 1000 mm |
| rayonnage modulaire | système à visser | profondeur de compartiment | 500 mm |
| champ de rayonnage | composant | stabilité des tablettes / niveau | pli sur tous les côtés |
| composant | tablette | matériau | acier |
| convient pour (secteurs) | rayonnage/structure | surface de tablette | galvanisé // finition peinture époxy |
| largeur | 1000 mm | exécution couleur | galvanisé |
| profondeur | 500 mm | montage des tablettes / niveaux | vissé |
| type tablette/niveau | tablette en acier | Poids | 20,346 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 503799 |  | renforcement de rayonnage angulaire M6x12,4 pour rayonnage, 13 vis à tête bombée |
| 503800 |  | renforcement de rayonnage angulaire M6x12,8 pour rayonnage, 25 vis à tête bombée |
| 503801 |  | vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette |
| 503802 |  | vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette |
| 503803 |  | pieds, pour rayon. à monter soi-même, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 503804 |  | tôle de compensation, pour rayon. à monter soi-même, hauteur 2 mm |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 526019 |  | Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein |