LISTA

établi

hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 800 mm, plateau de table en hêtre, force 360 kg, exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur, équipement : 4 tiroirs, verrouillable avec Key Lock, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures









Numéro d'article: 508655







LISTA Établi

établi

- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 800 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 50 mm
- force 360 kg
- exécution du châssis 2 pieds / 1 conteneur
- équipement : 4 tiroirs
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 459 x 612 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension

- avec poignée barre
- verrouillable avec Key Lock
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- garantie de 10 ans sur le piètement et les soubassements

Détails techniques			
type de meuble	table	profondeur utile du tiroir	612 mm
type de table	établi	capacité de charge de tiroir	75 kg
Exécution du bâti	2 pieds / 1 conteneur	extension tiroir	100 %
forme de châssis	piètement 4 pieds	blocage d'extension	blocage d'extension
hauteur	850 mm	poignée	poignée barre
largeur	1500 mm	matériau de plaque	hêtre
profondeur	800 mm	couleur de la plaque	hêtre
épaisseur de panneau	50 mm	matériau de châssis	acier
charge	360 kg	surface de châssis	finition peinture époxy
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	système de fermeture	Key Lock
équipement établi	4 tiroirs	roulant	non
nombre de tiroirs	4 pièce	garantie spéciale	10 ans // piètement et soubassements
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm	Poids	130 kg
largeur utile du tiroir	459 mm		

Accessoires				
508528	44	kit de séparateurs pour tiroirs, $2 \times paroi$ à fente $+ 3 \times séparateur$ en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir $27 \times 36 E = 459 \times 612 mm$, hauteur frontale $100 mm$, hauteur x largeur x profondeur $100 \times 459 \times 612 mm$		
508530	44	kit de séparateurs pour tiroirs, $2 \times paroi$ à fente $+ 3 \times séparateur$ en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir $27 \times 36 E = 459 \times 612 mm$, hauteur frontale $200 mm$, hauteur x largeur x profondeur $200 \times 459 \times 612 mm$		
508533	111	kit de séparateurs pour tiroirs, $3 \times paroi$ à fente $+ 8 \times séparateur$ en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir $27 \times 36 E = 459 \times 612 mm$, hauteur frontale $100 mm$, hauteur x largeur x profondeur $100 \times 459 \times 612 mm$		
508538	(Carried	kit de bacs de rangement, composé de 18 bacs, $12 \times 150 \times 75 \text{ mm}$, $6 \times 150 \times 150 \text{ mm}$, convient pour dimensions utiles de tiroir $27 \times 36 \text{ E} = 459 \times 612 \text{ mm}$, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm		
508539	1	kit de godets, 12 godets (4 pièces) + 50 séparateurs de godets, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 50 mm, hauteur x largeur x profondeur 50 x 459 x 612 mm, en rouge		
508589	***	kit de séparateurs pour tiroirs, 4 x paroi à fente + 25 x séparateur en tôle, convient pour dimensions utiles de tiroir 27 x 36 E = 459 x 612 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur x largeur x profondeur 100 x 459 x 612 mm		
508666	4	kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 2 cloisons, convient pour hauteur frontale 100 mm		
508668	4	kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 2 cloisons, convient pour hauteur frontale 200 mm		
508675	1	kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 30 godets + 12 séparateurs de godets, convient pour hauteur frontale 50 mm		

Cela s'adapte aussi			
195704	· Common of the	étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu	
218989	FI	table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair	
221109	•	support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc	
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc	
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9	
221242	(F)	sac poubelle, capacité 60 I, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir	
221330	1	lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe	
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm	
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris	
969584	H	table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair	