

QUICK Flachrändelfräser PM links 14,5 mm Teilung 0,8



QUICK 271-608

Rändelfräser; Flachrändelung RAA gem. DIN 82; Ausführung: PM-Stahl, Zahnflanken geschliffen; 30° links, unbeschichtet; Anwendung: für Rändelfräswerkzeuge Nr. 19100 ab; Teilung 0,8 mm; Rändelfräser-Durchmesser 14,5 mm; links

Teilung:	0,8 Millimeter
Durchmesser:	14,5 Millimeter
Ausführung:	links
Marke:	QUICK