



# Product data sheet

Art nr.: 32912 Bijzetwagen

**Transportmiddelen**



Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Met 3 eurobakken: 1 st. 600 x 400 x 145 mm, 2 st. 600 x 400 x 220 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling door middel van verende pen. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	200
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	605
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	405
<b>Etagehoogten (mm)</b>	197, 652, 1152
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	50
<b>Totale lengte (mm)</b>	821
<b>Totale breedte (mm)</b>	455
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1282
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Uitvoering</b>	mit Eurokästen
<b>Gewicht (kg)</b>	30
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976011394