

Información sobre productos

13 66 180

KNIPEX StriX®

Alicate pelacables con tijeras cortacables

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



- El alicate pelacables con cortacables – dos herramientas imprescindibles para las instalaciones eléctricas en un alicate
- Cortacables integrado para un corte limpio de cables de Cobre y Aluminio sin aplastamientos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza de los fillos de aprox. 57 HRC
- Ajuste universal de las cuchillas de pelado mediante tornillo
- Cabeza esbelta para facilitar el trabajo en zonas de difícil acceso
- Pelado de conductores finos, de un hilo y de varios hilos con aislamiento de plástico o goma con sección de hasta Ø 5 mm o 10 mm²
- La mordaza graduada proporciona una ayuda de orientación visual al pelar cables de longitudes estándar (11 mm y 16 mm)
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	13 66 180
EAN	4003773081319
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	213 g
Dimensiones	180 x 53 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	50 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 15 mm
Valores de pelado milímetros cuadrados	10,0 mm ²
Valores de pelado (diámetro)	Ø 5,0 mm
AWG	8
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

