

Información sobre productos

26 25 200 T

Alicate de montaje (alicate de boca cigüeña)

DIN ISO 5745



- Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	26 25 200 T
EAN	4003773080015
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	205 g
Dimensiones	200 x 57 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de la superficie de agarre (L4)	23,0 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	18 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

