

Informazione prodotto

70 05 180 T

Tronchese laterale per meccanica

DIN ISO 5749



- Pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta
- L'indispensabile tronchese laterale per un uso versatile
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per filo metallico a bassa e alta resistenza
- Taglio pulito sulle punte dei taglienti, anche per filo di rame sottile
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
- Con testa stretta per l'impiego in luoghi di difficile accesso
- Acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	70 05 180 T
EAN	4003773080039
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	258 g
Dimensioni	180 x 56 x 23 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 3,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 2,5 mm
Protezione anticaduta	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori