

Artikelnummer:
92395

EAN-Nummer:
4000870923955

Name

EB Panel Veluna VariFit IP44 17,5W 3000K 185x185mm Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0 s
Nennlichtstrom	1.400 lm
Entspricht Glühlampe	118 W
Bestückung	17 W
Lichtstrom LED-Modul	1850 lm
Scheinleistung	20 VA
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
aufgenommene Leistung	19 W
Scheinleistung	20 VA
Spannung	230 V
Farbtemperatur Bereich	3.000 K
Lebensdauer	30.000 h
Gewicht netto	369 g
Gewicht brutto	458 g
Form	eckig
Bestückung	incl. 1x17 W
Material	Kunststoff
Dimmbar	Nein
Farbe	Satin
Montageort Empfehlung	Wand- und Deckenmontage
Inklusive Leuchtmittel	✓



Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	19,2 x 19,3 x 4,8 cm
Zolltarifnummer	94054231900
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
Garantie	5 Jahre

Abmessungen

Höhe	10"31 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	10"31 x 185 x 185 mm
Breite	185 mm
Tiefe	185 mm
Einbauöffnung	45-160 mm

Texte

Katalogname	Veluna VariFit
-------------	----------------