

Kärcher drievoudige sproeier 050

sproeiergrootte 50, sproeier handmatig omschakelbaar, hogedruk-puntstraal(0°)/hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour(25°)/lagedruk-vlakstraal(40°), max. druk 300 bar, max. temperatuur 80 °C, aansluiting M18x1,5 mm, van RVS



KÄRCHER

Artikelnummer: 119600

drievoudige sproeier

- sproeiergrootte 50
- sproeier handmatig omschakelbaar
- hogedruk-puntstraal(0°)/hogedruk-vlakstraal met powersproeiercontour(25°)/lagedruk-vlakstraal(40°)
- max. druk 300 bar
- max. temperatuur 80 °C
- aansluiting M18x1,5 mm
- van RVS
- hoogte x lengte x breedte 60 x 200 x 60 mm

Technische details

reinigingstype	Accessoires	sproeiergrootte	50
type mondstuk	drievoudige sproeier	hoogte	60 mm
max. druk	300 bar	lengte	200 mm
max. temperatuur	80 °C	breedte	60 mm
straalsoort	hogedruk-puntstraal(0°)/hogedruk-vlakstraal met	materiaal	RVS

	powersproeiercontour(25°) /lagedruk-vlakstraal(40°)	
sproeier omschakelbaar	handmatig	gewicht 0,273 kg
aansluiting	M18x1,5 mm	