

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 100 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met glijlager, centrale rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Artikelnummer: 139535



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem




- draagvermogen 100 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 125 x 35 mm
- naaf met glijlager
- centrale rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 32 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	rem	centrale rem
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	155 mm
draagvermogen	100 kg	wielbreedte	35 mm

banden	TPE	uitlading	32 mm
wiel-ø	125 mm	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	95 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,7 kg
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken