

**fetra**

## Chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 600 x 450 mm, hauteur de charge 185 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein

Numéro d'article: 146185



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Plateau roulant à timon

**Force 200 kg**

Chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 450 mm
- hauteur de charge 185 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                         |                 |                          |                           |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | barre directrice         | oui                       |
| type de rouleur         | Chariot à timon | nombre/type de roulettes | 1 roulette pivotante et 2 |

|                        |         |   |
|------------------------|---------|---|
|                        |         | fixes   |
| charge                 | 200 kg  | pneumatique TPE                               |
| norme européenne       | non     | roulement roulement rainuré à billes          |
| hauteur de charge      | 185 mm  | équipement roue roulette pivotante avec frein |
| longueur de plateau    | 600 mm  | surface finition peinture époxy               |
| largeur de plateau     | 450 mm  | livraison démonté                             |
| matériau de plateforme | bois    | garantie 10 années                            |
| nombre de plateaux     | 1 pièce | couleur bleu brillant // RAL5007              |
| matériau               | acier   | norme EN 1757-3 (frein)                       |
| matériau de finition   | soudé   | Poids 10 kg                                   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158758 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 309687 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal  |
| 309723 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal                    |