

BS-ROLLEN roulette fixe

force 120 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau,
longueur x largeur 115 x 85 mm

Numéro d'article: 159282



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette fixe

- force 120 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm

Détails techniques

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier |
| kit | non | frein | sans |
| modèle | roulette fixe | pare-fils | non |
| charge | 120 kg | hauteur totale | 155 mm |
| pneumatique | TPE | propriété surface de roulement | ménage le sol |

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ø de roue | 125 mm | longueur de plaque | 115 mm |
| matériau de jante | plastique | largeur de plaque | 85 mm |
| roulement | roulement à rouleaux | distance trou de vis | 80x55/60 mm |
| élément de fixation | panneau | surface de boîtier | galvanisé, chromaté |
| conducteur d'électricité | non | Poids | 0,65 kg |