

depot PolySafe

geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 2170 x 3200 x 1750 mm, voor 8 x 200-liter-vat/ 2 x IBC, met 1 niveau met opvangbak, opvangvolume bodemopvangbak 1000 l, romp van Polyethyleen in grijs



Artikelnummer: 271570

depot

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor opslag onder dak, buiten
- bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
- model van het depot officieel toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 2170 x 3200 x 1750 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1670 x 2980 x 1350 mm
- voor 8 x 200-liter-vat/ 2 x IBC
- met 1 niveau met opvangbak
- opvangvolume bodemopvangbak 1000 l
- uitgerust met opvangbak, deur en vak in de deur
- onderbouw vorkkokers
- romp van Polyethyleen in grijs
- Voorbereid voor vloerbevestiging
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	materiaal	Polyethyleen
type kast	depot	kast uitrusting	opvangbak, deur, deurvak

type container	depot	legborden / schappen aantal	1 stuks
opslagplaats	onder dak, buiten	legbord-/niveautype (onderste ni	opvangbak
geschikt voor gevaarlijke stof	aquatoxische en bijtende stoffen	materiaal container	polyethyleen
bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten	kleur container	grijs/blauw
bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren	opvangvolume vloeropvangbak	1000 l
capaciteit	8 x 200-liter-vat/ 2 x IBC	kleur romp	grijs
hoogte	2170 mm	kleur uitvoering	blauw/grijs
binnenhoogte	1670 mm	kleur voorkant	blauw
container uitrusting	vorksloffen	afsluitbaar	ja
breedte	3200 mm	type deur	schuifdeur
binnenbreedte	2980 mm	onderbouw	vorkkokers
diepte	1750 mm	opstelling	vloermontage
binnendiepte	1350 mm	levering	voorgemonteerd
draagvermogen	3600 kg	gewicht	370 kg

Gerelateerde Producten

271601



bevestigingsset voor depot voor gevaarlijke stoffen, van staal