

## PAVOY ladekast Basis

hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm, 6 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 401386



## PAVOY Ladekast Basis

### met enkelvoudig uittrekelement

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 500 x 500 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- draagvermogen per lade 15 kg
- laden op glijlagers, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest

- 10 jaar garantie



## Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	80 %
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	900 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	500 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	500 mm	uittrekblokkering	ja
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	6 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal x hoogte	4x100 mm/2x200 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	4 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 200 mm	2 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	15 kg	garantie	10 jaar
uittrekrail lade	op glijlagers	gewicht	45 kg

## Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100227		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100229		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100232		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw