

## BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 1800 kg, banden kunststof, diameter x breedte 150 x 48 mm, naaf met kogellager, naaf lengte x Ø 60 x 20 mm, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm



Artikelnummer: 502946

## BS-ROLLEN Dubbele zwaarlastwielen

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 1800 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 150 x 48 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 175 x 140 mm
- schroefgatafstand 140x105 mm, schroefgat-Ø 12 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 55 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	rem	zonder
roltype	zwaarlastwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	hoogte	212 mm
wiel uitvoering	Tweelingwiel	lengte naaf	60 mm
draagvermogen	1800 kg	naafboorgat	20 mm
banden	kunststof	breedte wiel	48 mm

diameter wiel	150 mm	uitlading	55 mm
materiaal velg	kunststof	lengte plaat	175 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	140 mm
voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	140x105 mm
bevestigingselement	plaat	diameter schroefgat	12 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	9,5 kg
zwenklager	kogellager		