

Toyota schaarhefwagen BT High Lifter

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1190 x 156 mm,
draagbreedte 560 mm, zwenkwielen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 58 x 175 mm, vorkrollen met
nylon-banden, breedte x Ø 77 x 75
mm



Artikelnummer: 524088



Toyota BT High Lifter-schaarhefwagen BT High Lifter

Draagvermogen 1000 kg

schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1190 x 156 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 58 x 175 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 75 mm
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 87 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- zeer stabiel dankzij instelbare zijsteunen
- vorken van RVS glaspareelgestraald
- torsiestijve RVSconstructie
- dissel van RVS glaspareelgestraald
- stuuruitslag 180 °
- speciale hydraulica
- met daalcontrole
- lengte x breedte 1655 x 560 mm

- gewicht 135 kg
- hefmotor 0,9 kW
- met gelbatterij 12V/63 Ah
- met geïntegreerde oplader

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte zwenkwielen	58 mm
hefwagentype	schaarhefwagen	diameter zwenkwielen	175 mm
draagvermogen	1000 kg	materiaal vorkwielen	nylon
lengte vork	1190 mm	breedte vorkwiel	77 mm
vorkbreedte	156 mm	diameter vorkwiel	75 mm
draagbreedte	560 mm	stuuruitslag	180 °
lengte	1655 mm	snelheffing	nee
breedte	560 mm	lastzwaartepunt	600 mm
bediening heffing	elektro/hydraulisch	spanningsverzorging	gelbatterij 12V/63 Ah
vermogen hefmotor	0,9 kW	oppervlak vork	glasparelgestraald
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal dissel	RVS
hefhoogte (min.)	87 mm	oppervlak dissel	glasparelgestraald
hefhoogte (max.)	800 mm	type hydraulica	speciale hydraulica
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	gewicht	135 kg
materiaal	RVS		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

626475



Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten