

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf lengte x Ø 40 x 12 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, Dubbele rem, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm



BS ROLLEN
INOX

Artikelnummer: 524900

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 130 kg
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 12 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met glijlager
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 32 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	127 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm

draagvermogen	130 kg	naafboorgat	12 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	30 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	32 mm
materiaal velg	kunststof	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	glijlager	lengte plaat	95 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	breedte plaat	80 mm
bevestigingselement	plaat	afstand schroefgat	80x60 mm
elektrisch geleidend	nee	schroefgat-ø	9 mm
materiaal behuizing	RVS	oppervlak behuizing	RVS mat
zwenklager	kogellager	gewicht	0,72 kg
rem	Dubbele rem		

Gerelateerde Producten

524902



wiel, draagvermogen 130 kg, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf lengte x Ø 40 x 12 mm, met polyurethaan-banden, naaf met glijlager, velg van kunststof

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken