

## Krause staande trap Monto®

bordes hoogte 850 mm, 2 x 4  
trede(n) met traanplaatprofiel (incl.  
bordes), van aluminium

Artikelnummer: 530726



## Krause Vouwtrapje Monto®

### Aan beide zijden te bestijgen

staande trap

- bordes hoogte 850 mm
- 2 x 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- diepte trede 125 mm
- veilig in gebruik door multifunctionele klapblokkering als spreidbeveiliging
- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 5,5 kg
- conform EN 14183
- TÜV getest



- 8 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	veiligheidsbeugel	nee
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	multifunctionele klamblokkering als spreidbeveiliging
hoogte sokkel	850 mm	spreidbeveiliging	ja
gebruik	beide zijden	opbergbak	nee
treden aantal	2 x 4	onderbouw	Antislip voetkappen
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	8 jaar
diepte trede	125 mm	norm	EN 14183
in-/uitklapbaar	ja	certificering	TÜV getest
verrijdbaar	nee	gewicht	5,5 kg
ladder voor op de trap	nee		

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit