

Bauer pekelwagen

inhoud 260 l, strooibreedte maximaal 12 m, dissel om aan de vorkheftruck te hangen, van staal, frame met lucht-banden

Artikelnummer: 531814



Bauer Pekelwagen

met dissel

pekelwagen


- inhoud 260 l
- strooibreedte maximaal 12 m
- dissel om aan de vorkheftruck te hangen
- van staal
- frame met lucht-banden

Technische details





buitenopstelling	winterdienst	dissel	om aan de vorkheftruck te hangen
winterdienst	strooigoed-handling	wandconstructie	gesloten
baktype	pekelwagen	kleur	vuurrood // RAL3000
inhoud	260 l	geschikt voor levensmiddelen	nee
strooibreedte	12 m	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
vorm	rond/conisch	onderbouw	rollen
materiaal	staal	banden	lucht

verrijdbaar	ja	onderrijdbaar	nee
plafond	nee	gewicht	84 kg
euronorm	nee		

Gerelateerde Producten

531815		Afdekzeil voor pekelwagen, voor 260 l bakken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

142913		strooigoedbak, inhoud 210 l, hoogte x lengte x breedte 775 x 790 x 605 mm, van hogedruk polyethyleen, bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten, onderbouw voeten
369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand