



SUPPORTS TV MURAUX


Support mural fixe




012-1140 Support mural fixe 19''-37''




012-1141 Support mural fixe 23''-37''




012-1142 Support mural fixe 23''-55''





012-1143 Support mural fixe 32''-60''



012-1144 Support mural fixe 42''-70''



012-1145 Support mural fixe 23''-42''



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	012-1140	012-1141	012-1142	012-1143	012-1144	012-1145
Taille écran	19''-37''	23''-37''	23''-55''	32''-60''	42''-70''	23''-42''
Compatibilité VESA (mm)	200x200 max	400x200 max	400x400 max	600x400 max	800x400 max	200x200 max
Poids maxi écran	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	40 kg
Distance mur-écran	2,2 cm	2,2 cm	2,2 cm	2,2 cm	2,2 cm	2,2 cm
Inclinaison (haut-bas)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Rotation (gauche-droite)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Pivot (horizontalité)	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Passage des câbles	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Système antiviol	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Couleur	■	■	■	■	■	■
Matériau de fabrication	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
Poids du produit seul (kg)	0,8	1,2	1,4	1,8	2	0,5
Poids avec emballage (kg)	1,0	1,4	1,6	2,1	2,2	0,7
Dimensions du produit (cm)	28 x 22 x 1,8	45 x 23 x 1,8	46 x 43 x 1,8	65 x 42 x 1,8	86 x 42 x 1,8	24,3 x 23,1 x 2,2
Dimensions de l'emballage (cm)	29 x 8 x 4	47 x 8 x 4	54 x 8 x 4	82 x 8 x 4	93 x 8 x 4	33 x 7,7 x 3,5