

7450 Kraffform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,1 - 0,34 Nm  
Serie 7400 Kraffform Drehmomentschraubendreher



<b>EAN:</b>	4013288179395	<b>Abmessung:</b>	170x40x40 mm
<b>Teilenr:</b>	05074790001	<b>Gewicht:</b>	122 g
<b>Artikel-Nr:</b>	7400 vor	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82054000



- Einstellbarer Kraffform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Mehrkomponentiger Kraffform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraffform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraffform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_vor.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraffform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor.html)

Wera - 7400 vor  
05074790001 - 4013288179395


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher**



Mit fest voreingestelltem Drehmoment, Verstellbarkeit innerhalb des vorgegebenen Messbereichs möglich.

**Unbegrenztes Lösemoment**



Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Variabel**




Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

**Rapid-in und self-lock**



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

**Chuck-all**



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

**Single-hand**



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_krafform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_vor.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_krafform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor.html)







Wera - 7400 vor  
05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**7450 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 1/4 Zoll, 0,1 - 0,34 Nm**  
**Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher**



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

							
	art. no.	mm	inch	nm	nm	mm	inch
<b>05074790001</b>	<b>7450</b>	<b>89</b>	<b>1/4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1-0,34</b>	<b>133</b>	<b>5 1/4</b>
05074790010 <sup>1)</sup>	7450	89	1/4	0,1	0,1-0,34	133	5 1/4
05074792001	7451	89	1/4	0,3	0,3-1,0	133	5 1/4
05074792010 <sup>1)</sup>	7451	89	1/4	0,3	0,3-1,0	133	5 1/4
05074794001	7452	89	1/4	0,9	0,9-1,5	133	5 1/4
05074794010 <sup>1)</sup>	7452	89	1/4	0,9	0,9-1,5	133	5 1/4
05074715001	7460	105	1/4	0,3	0,3-1,2	155	6
05074715010 <sup>1)</sup>	7460	105	1/4	0,3	0,3-1,2	155	6
05074716001	7461	105	1/4	1,2	1,2-3,0	155	6
05074716010 <sup>1)</sup>	7461	105	1/4	1,2	1,2-3,0	155	6
05133177001	7464	105	1/4	3,3	3,0-6,0	155	6

<sup>1)</sup> Eine von diesen Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_vor.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor.html)

Wera - 7400 vor  
 05074790001 - 4013288179395

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de