

Kärcher Dreckfräser

Düsengröße 40, rotierender
Punktstrahl, max. Druck 300 bar, max.
Temperatur 85 °C, aus Keramik

Artikelnummer: 119576



KÄRCHER

Dreckfräser

- Düsengröße 40
- rotierender Punktstrahl
- max. Druck 300 bar
- max. Temperatur 85 °C
- aus Keramik
- Höhe x Länge x Breite 60 x 200 x 60 mm

Technische Details

Reinigungstyp	Zubehör	Höhe	60 mm
Düsentyp	Dreckfräser	Länge	200 mm
Max Druck	300 bar	Breite	60 mm
Max Temperatur	85 °C	Material	Keramik
Strahlart	rotierender Punktstrahl	Gewicht	0,57 kg
Düsengröße	40		

