



ZARGES

Anlegeleiter Comfortstep L

Aufstieg einseitig, 9 Stufen mit gepolsterter Vorderkante, Holmlänge 2,68 m, Aus Aluminium, eloxiert

Artikelnummer: 225086



ZARGES Anlegeleiter Comfortstep L

für den Inneneinsatz

Anlegeleiter

- Aufstieg einseitig
- 9 Stufen mit gepolsterter Vorderkante
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,5 m
- Holmlänge 2,68 m
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 380 mm
- Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
- Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
- Kunststoff-Fuß am Holmende
- Aus Aluminium, eloxiert
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 6,3 kg
- gemäß EN 131



Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausstattung	Anlegeprofil als Wandschutz
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	geschraubt
Holmlänge	2,68 m	belastbar bis	150 kg
Arbeitshöhe	3,5 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen Anzahl	9	Unterbau	Kunststoff-Fuß
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit gepolsterter Vorderkante	Nutzung	einseitig
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	EN 131
Breite	380 mm	Gewicht	6,3 kg
Leiter Ausführung	einteilig		