

**bott**

## Fahrbare Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm, Tischplatte aus Stahl, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Unterbau 4 Rollen



**Artikelnummer: 231769**

### Fahrbare Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
- Tischplatte aus Stahl
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
- Schubladen Höhe 1x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert




## Technische Details

|                          |  |                       |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Möbeltyp                 | Tisch                                      | Material Gestell      | Stahl                 |
| Tischtyp                 | Werkbank                                   | Oberfläche Gestell    | pulverbeschichtet     |
| Höhe                     | 910 mm                                     | Farbe Gestell         | lichtgrau // RAL7035  |
| Breite                   | 1000 mm                                    | Oberfläche Front      | pulverbeschichtet     |
| Tiefe                    | 600 mm                                     | Farbe Front           | enzianblau // RAL5010 |
| höhenverstellbar         | nein                                       | Material Verarbeitung | verschweißt           |
| Werkbank Ausstattung     | 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel | fahrbar               | ja                    |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x175 mm                                   | Rollen Anzahl / Art   | 4 Rollen              |
| Schubladentraglast       | 75 kg                                      | Rad-Ø                 | 125 mm                |
| Auszug Schublade         | 100 %                                      | Gewicht               | 57,354 kg             |
| Material Platte          | Stahl                                      |                       |                       |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 232989 |    | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 232991 |   | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 232993 |  | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 233014 |  | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz  |
| 233057 |  | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 233447 |  | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 102657 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün             |
| 217145 |  | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall                               |
| 218389 |  | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung |

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitze aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen