


Rollcart Schwerlast-Rollplatte



Traglast 1500 kg, Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm, Plattform aus MDF in Buche, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder



Artikelnummer: 404962

Rollcart Schwerlast-Rollplatte

Traglast 1500 kg

Schwerlast-Rollplatte

- Traglast 1500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
- Plattform aus MDF in Buche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Räder

Technische Details

| | | | |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Material | Stahl |
| Wagentyp | Rollplatte | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Traglast | 1500 kg | Euronorm | nein |
| Aufbauten | keine | Wagen Ausstattung | ohne Ausstattung |
| Ladeflächenlänge | 2000 mm | Lenkstange | nein |
| Ladeflächenbreite | 1000 mm | Radanordnung | rechteckig |
| Material Plattform | MDF | Radlager | Kugellager |
| Farbe Plattform | Buche | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Rollen Anzahl / Art | 2 Räder | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Bereifung | Vollgummi | Gewicht | 69 kg |
| Durchmesser Rad | 250 mm | | |

Zubehör

404952



Heberoller für Schwerlast-Rollplatte, Traglast 1500 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange, 2 Räder, mit Vollgummibereifung